




## APP S | APP T | APP I

DESIGN ALESSANDRA PASETTI



mm 100 x 300 x h. 45



mm Ø 100 x h. 45



mm Ø 100 x h. 45



### MATERIALE gel poliuretano

App è una collezione di ganci per asciugamano e accappatoio realizzati in acciaio inox e gel poliuretano. Assieme a portarò, di cui ne richiamano la forma, questi ganci sono ideali per avere un sistema coordinato di appendini per la zona bagno.

### MADE IN ITALY

*Ogni pezzo della linea geelli viene realizzato artigianalmente e le fasi di lavorazione sono per lo più eseguite a mano, pertanto le eventuali bollicine d'aria presenti e piccole imperfezioni non sono da considerarsi difetti ma confermano l'unicità del prodotto e del processo.*

### FISSAGGIO

I prodotti adesivi sono progettati per essere attaccati e staccati molte volte.

L'adesività è protetta da una pellicola trasparente.

1. Togliere la pellicola trasparente.
2. Far aderire il prodotto alla superficie di appoggio esercitando una leggera pressione.
3. Per togliere il prodotto dalla superficie di appoggio tirare delicatamente per non strappare e rompere il materiale.

### PULIZIA

SE IL PRODOTTO NON ADERISCE PIU' significa che l'area adesiva presenta impurità o polvere.

1. Lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone neutro.
  2. Lasciar asciugare naturalmente.
  3. Una volta asciutto, fissare il prodotto alla parete.
- Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone neutro. L'uso di detergenti aggressivi può deteriorare il materiale.

### AVVERTENZE

Far aderire il prodotto a superfici lisce e pulite come vetro, ceramica, plexiglass, formica, ecc.

Non applicare su pareti intonacate in quanto l'adesività potrebbe togliere l'intonaco.

Evitare che il prodotto venga a contatto con prodotti a base di alghe o alle erbe.

Evitare l'esposizione prolungata ai raggi UV.

Non esporre il prodotto a fiamme o fonti di calore.

Esclusivamente per uso interno.

Non è un giocattolo. Far attenzione perché piccole parti potrebbero essere staccate ed inghiottite.